

**KOMET® įspraustinė, HSK-A 63, ABS® Ø d: 50mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	239020 50
GTIN	4047109003538
Produktų klasė	29W

**Aprašymas****Modelis:**

- Griebtuvas subalansuotas Q 6,3 prie 10000 1/min.
- Su vidiniu aušinimu.

**Standartas:****DIN 69893****Pastaba:**

Daugiau įspraustinių su ABS® jungtimi reikia teirautis.

**Techninis aprašymas**

Danties ilgis L <sub>1</sub>	44 mm
ABS® koto Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Iškyšos ilgis A	70 mm
Laikiklis	HSK-A 63
Kotas	ABS
Laikiklio norma	DIN 69893
Vidinis aušinimas	taip
Išorinis Ø d <sub>1</sub>	63 mm
Produkto rūšis	ABS griebtuvas

