

Kilpa, raudona 5000 kg, Darbinės dalies ilgis: 2m**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	086275 2
GTIN	2050001735867
Produktų klasė	08Z

Aprašymas**Modelis:**

Itin atspari kilpa (EN 1492-2) su paprasta danga, be siūlių ir atspari dilimui.

Paskirtis:

Pakelti ir perkelti konstrukcinėms dalims.

Pastaba:

Tiekiamos iki šių pakėlimo apkrovų: 150 t (poliesterio), 180 t (Dyneema).

Techninis aprašymas

Apimtis	4 m
Darbinės dalies ilgis	2 m
Kilpos plotis	72 mm
Apkrova tiesioginė WLL	5000 kg
Apkrova tiesioginė pririšus WLL	4000 kg
Apkrova dviguba WLL iki 7°	10000 kg
Apkrova dviguba WLL 7° – 45°	7000 kg
Apkrova dviguba WLL 45° – 60°	5000 kg
Produkto rūšis	Apvali kilpa