



Ultragarsinis valymo prietaisas Elmasonic Easy, Tipas: 6



Užsakymo data

Užsakymo numeris	082003 6
GTIN	4250004100688
Produktų klasė	04S

Aprašymas

Modelis:

Tepalo, riebalų, šlifavimo ir poliravimo priemonių, dažų likučių, skysčių, oksido sluoksnių, priekėpimų, šlako šalinimui nuo beveik visų paviršių, taip pat sunkiai pasiekiamose vietose, nepažeidžiant valomo objekto. Specialus veiksmingas valiklis naudojamas priklausomai nuo užteršimo pobūdžio ir veikliosios medžiagos. Valytiną dalį būtina pilnai padengti valomu skysčiu. Galingi ir individualūs - tokie yra Elmasonic Easy serijos ultragarsiniai valymo prietaisai.

- **2 ultragarso režimai.**
- **Temperatūrą galima reguliuoti kas 5° C.**
- **Elektroninis jungiklis ir LED ekranas visoms darbo operacijoms.**
- **Girdimas ir vizualus grįžtamasis ryšys apie veikimo būseną.**
- **Nerūdijančio plieno vonia.**

Funkcija:

IP20: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai $\varnothing > 12$ mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Tiekimo sudėtis:

Be krepšio.

Pastaba:

Ultragarsinio valymo priemonės ir antikorozinės priemonės galima rasti Nr. 088015 – Nr. 088019. Tinkamus įstatomus krepšius rasite Nr. 082101.

Techninis aprašymas

Maitinimas	Maitinimo šaltinis
IP apsaugos klasė	IP 20
Gamintojo pavadinimas	Elmasonic Easy 6L
Plautuvės aukštis	145 mm
Rekomenduojamas darbinis tūris	4,3 l
Nominalioji įtampa	220 - 240 V
Prietaiso ilgis	370 mm
Plautuvės plotis	130 mm
Šiluminė galia	400 W
Prietaiso aukštis	280 mm
Plautuvės ilgis	280 mm
Naudojama galia	150 W
Įstatomo krepšio ilgis	255 mm
Prietaiso plotis	225 mm
Svoris	5,1 kg
Apimtis	5,9 l
Įstatomo krepšio plotis	105 mm
Produkto rūšis	Ultragarsinis valymo prietaisas