



Ultragarsinis valymo prietaisas Elmasonic Easy, Tipas: 18



Užsakymo data

Užsakymo numeris	082003 18
GTIN	4250004100718
Produktų klasė	04S

Aprašymas

Modelis:

Tepalo, riebalų, šlifavimo ir poliravimo priemonių, dažų likučių, skysčių, oksido sluoksnių, prikepinimų, šlako šalinimui nuo beveik visų paviršių, taip pat sunkiai pasiekiamose vietose, nepažeidžiant valomo objekto. Specialus veiksmingas valiklis naudojamas priklausomai nuo užteršimo pobūdžio ir veikliosios medžiagos. Valytiną dalį būtina pilnai padengti valomu skysčiu. Galingi ir individualūs - tokie yra Elmasonic Easy serijos ultragarsiniai valymo prietaisai.

- **2 ultragarso režimai.**
- **Temperatūrą galima reguliuoti kas 5° C.**
- **Elektroninis jungiklis ir LED ekranas visoms darbo operacijoms.**
- **Girdimas ir vizualus grįžtamasis ryšys apie veikimo būseną.**
- **Nerūdijančio plieno vonia.**

Funkcija:

IP20: Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai $\varnothing > 12$ mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.

Tiekimo sudėtis:

Be krepšio.

Pastaba:

Ultragarsinio valymo priemonės ir antikorozinės priemonės galima rasti Nr. 088015 – Nr. 088019.

Techninis aprašymas

Duomenų lapai

Istatomo krepšio ilgis	280 mm
Prietaiso ilgis	405 mm
IP apsaugos klasė	IP 20
Naudojama galia	200 W
Plautuvės ilgis	300 mm
Gamintojo pavadinimas	Elmasonic Easy 18L
Istatomo krepšio plotis	255 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Nominalioji įtampa	220 - 240 V
Plautuvės plotis	270 mm
Prietaiso aukštis	330 mm
Plautuvės aukštis	195 mm
Svoris	8,5 kg
Šiluminė galia	800 W
Rekomenduojamas darbinis tūris	14,2 l
Prietaiso plotis	375 mm
Apimtis	17,8 l
Produkto rūšis	Ultragarsinis valymo prietaisas