



Džiovinimo įrenginys, Tipas: 3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	082005 3
GTIN	4250004103702
Produktų klasė	04S

Aprašymas

Modelis:

„Elma Dry“ džiovinimo prietaisas skirta naudoti gamyboje, dirbtuvėse ir paslaugų sektoriuje. Po valymo ultragarso vonioje išvalytos detalės Elma pirkinių krepšyje pirmiausia nuplaunamos Elma Sink (Nr. 082004), o tada paprastai ir patogiai išdžiovinamos Elma Dry. **Įrengus šalto ir šilto oro pūstuvus (70 °C)**, galima švelniai išdžiovinti net jautrias detales. Naudojant šalto oro režimą dalys taip pat gali būti greitai atvėsintos. Dangtelyje yra ventiliacijos plyšiai, kurios sukuria maksimalią oro turbulenciją ir išstumia drėgną orą į išorę. Tuo pačiu dangtis sumažina energijos suvartojimą. **Dulkių filtras** apatinėje pagrindo dalyje yra keičiamas ir apsaugo nuo pakartotinio nuvalytų dalių užteršimo patalpų ore esančiomis dulkėmis (filtro smulkumas 33ppi). Dėl apsauginio išsijungimo pasiekus ribinę temperatūrą „Elma Dry“ prietaisai yra **labai saugūs naudotojui ir švelnūs medžiagoms**.

Tinka:

Įdedamas krepšys Nr. 082101: dyd. 3

Tiekimo sudėtis:

Be krepšio. 1x „Elma Dry“ 30; 1x dangtelis; 1x maitinimo kabelis su IEC jungtimi (2 m ilgio); 1x naudojimo instrukcija.

Pastaba:

Tinkamus įstatomus krepšius rasite Nr. 082101.

Techninis aprašymas

Prietaiso plotis	186 mm
Plautuvės plotis	120 mm
Naudojama galia	500 W
Svoris	3,6 kg
Įstatomo krepšio ilgis	220 mm
Prietaiso aukštis	219 mm
Prietaiso ilgis	300 mm
Įjungimo ir išjungimo mygtukas	taip
Plautuvės aukštis	95 mm
Apimtis	3 l
Plautuvės ilgis	220 mm
Nominalioji įtampa	220 - 240 V
Gamintojo pavadinimas	Elma Dry 30
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Šiluminė galia	480 W
Oro srautas	160 m ³ /h
Įkaitinimo laikas	~ 15 min
Maksimali temperatūra	70 °C
maksimali apkrova	1 kg
Produkto rūšis	Valymo prietaisas