

Garant

QuickTurn tekinimo laikiklis DCLNR 95°, keičiamoms plokštelėms CN.., dešininis



Užsakymo data

Užsakymo numeris	250014 20/12
GTIN	4045197649836
Produktų klasė	21U

Aprašymas

Paskirtis:

Keičiamų plokštelių keitimas be įrankių. **Mygtuko paspaudimu atlaisvinkite fikساتorių – pakeiskite plokštelę – prispauskite spaustuką.**

Taip sugaišite mažiau laiko pasiruošimui.

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	CN..1204..
Laikiklio ISO kodas	DCLNR/L 2025K12
Koto dydis	20 mm
Galvutės ilgis L ₁	32 mm
Plokštelės dydis	12 mm
Atraminė plokštelė	259031 11
Spaustukas	259038 7
Varžtas atraminei plokštei	259025 4
Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Serija	QuickTurn

Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Varžtas atraminei plokštei Tipas 4	259025 4
Spaustukas Tipas 11	259038 11
Spaustukas Tipas 7	259038 7
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15	674248 TX15