



## Švarkas Quality Dress, šviesiai pilkas, Dydis DE: 64



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	091112 64
GTIN	4014382978525
Produktų klasė	09S

### Aprašas

#### Aprašymas:

Darbiniai drabužiai **Quality Dress** iš 100% medvilnės. Medvilnė itin atspari cheminiam ir mechaniniam poveikiui ir karščiui. Natūralią medvilnę malonu dėvėti dėl jos temperatūros reguliavimo savybių ir gero sugėrimo.

**Darbinis švarkas** su kišenėle telefonui.

- **Rankogaliai su sagomis.**
- **Dvi kišenės ant krūtinės su antkišeniu ir lipuku.**

#### Aprašas:

- **Vidinė kišenė ties krūtine.**
- **Paslėpta sagų juosta.**
- **Dvi sutvirtintos šoninės kišenės.**

#### Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.

**Galima užsakyti ir kitos spalvos.**

**Striukė, rugiagėlių mėlynumo** Nr. 091111.

Audinio sudėtis: 100 % medvilnė

Medžiagos svoris/Audinio tankumas: 285 g/m<sup>2</sup>

Rūbų standartas: UV standartas 801

Plovimas: 60 °C margiems skalbiniams

## Techninis aprašymas

Rankogaliai	Rankogaliai su sagomis
Kišenių ant krūtinės su antkišenių ir lipukais kiekis	2
Šoninių kišenių kiekis	2
unisex dydis	3XL
Šoninės kišenės	sustiprintas
uždengtas užsegimas	taip
Juosmuo	Liemuo be gumos
Dydis FR	60
Gamintojo pavadinimas	Quality Dress
Striukės užsegimas	Užsegamas sagomis
Dydis DE	64
Kišenės mobiliesiems telefonams padėtis	dešininė
Vidinių kišenių kiekis	1
Dydis UK	48R
Dydis US	48/35
Dydis IT	60
Serija	QUALITY DRESS
Speciali paslauga	Tekstilės apdaila
Dydis NL	64
Dydis ES	60
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	100 % medvilnė
Medžiagos svoris/Audinio tankumas	285 g/m <sup>2</sup>
Rūbų standartas	UV standartas 801
Plovimas	60 °C margiems skalbiniams
Balinimas	nebalinti
Cheminis valymas	Valymas perchloretilenu

Džiovinimas	tausojamas džiovinimas (žema temperatūra)
Lyginimas	gana karštas, maksimali temperatūra 150° C
Spalva	šviesiai pilkas
Produkto rūšis	Darbo švarkas