

**Garant****Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 20/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250019 20/12
GTIN	4045197650016
Produktų klasė	21T

**Techninis aprašymas**

Koto dydis	20 mm
Plokštelės dydis	12 mm
Atraminė plokštelė	259031 2
Svirties varžtas	259018 2
Laikiklio ISO kodas	PCLNR/L 2020K12
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN.. 1204..
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	25 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	28 mm
Spyruoklių rinkinys	259044 2
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Svirtis	259015 2
Bendras ilgis L	125 mm
Serija	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	kairinis

Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

## Priedai

Atraminė plokštelė Tipas 2	259031 2
Svirtis Tipas 2	259015 2
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259047 2
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259044 2
Svirties varžtas Tipas 2	259018 2