



LED apžiūros šviestuvas su baterija, Šviestuvo galvutės Ø: 10mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	081421 10
GTIN	2050001894892
Produktų klasė	08C

Aprašymas

Modelis:

Itin tvirti apžiūros šviestuvai iš **masyvaus aliuminio**, su apsauga nuo drėgmės. Su baterijos rankena ir velenu, atsparus vandens purslams. 1x apžiūros veidrodis Ø 30 mm, žiedinis magnetas.

Techninis aprašymas

Baterijos tipas	LR6
Šviesos srautas	25 lm
Įmontuotų baterijų Nr.	081559 LR6
ATEX zona	Nera
Baterijų kiekis	2
Galvos Ø	10 mm
Bendras ilgis	490 mm
Maitinimas	Baterijų veikimas

Apšvietimo kampas	10 laipsniai
Produkto rūšis	Apžiūros lemputė

Priedai

Magnetinis cokolis	081413
Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081561 LR6
Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas SL760	081560 SL760
Veidrodžių rinkinys LED patikros / dirbtuvių šviestuvams2 vnt.	081427