

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 25/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250018 25/12
GTIN	4045197649966
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	PCLNR/L 2525M12
Darbinės dalies ilgis L ₄	32 mm
Atraminė plokštelė	259031 2
Spyruoklių rinkinys	259044 2
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Plokštelės dydis	12 mm
Galvutės ilgis L ₁	33 mm
Svirties varžtas	259018 2
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN..1204..
Svirtis	259015 2
Koto dydis	25 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Serija	QuickTurn
Norma	DIN ISO 5610
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne

Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Svirtis Tipas 2	259015 2
Svirties varžtas Tipas 2	259018 2
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259044 2
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259047 2
Atraminė plokštelė Tipas 2	259031 2