


KOMET KUB Quatron® grąžtas su keičiamosiomis plokštelėmis ABS® kotas, 4×D, Ø DC m7: 19mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	235507 19
GTIN	4047109091139
Produktų klasė	24P

Aprašymas

Paskirtis:

Su keičiamosiomis plokštelėmis Nr. 236520 – 236576.

Pastaba:

Naudoti tik **stacionariose** staklėse. **Gręžimas su išnešimu iš ašies iki $V_{\max} = 0,25$ mm**, pvz.: ekscentrinio reguliavimo įrenginiu Nr. 239010–239012. Tiksliai reguliuojant pasiekiamas maksimalus $\varnothing = D + 0,5$ mm.

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOEX 060306 18-..
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	239652 6IP2 (1,0 Nm)
ABS® koto Ø D _s	50 mm
Naudingasis ilgis L ₁	76 mm
Serija	KUB Quatron®
Nominalus Ø D	19
Bendras ilgis L	142 mm
Iškyšos ilgis L _A	111 mm
Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki	4×D

Kotas	ABS
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Gražtas su keičiamomis plokštelėmis

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus, fiksuotas Nustatytas sukimo momentas 1,0 Nm	211750 1,0
Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 6IP2	239652 6IP2