

**Garant**

**Įspraustinė grąžto tvirtinimui, PSC 40 trumpas, kotui Ø DS: 25mm**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	308583 25
GTIN	4067263141129
Produktų klasė	31A

## Aprašymas

### Modelis:

- Užveržimo varžto ašis patraukta 0,4 mm grąžto tvirtinimo kote esančios fiksacinės kiaurymės atžvilgiu.
- Užveržimo metu grąžto korpuso atraminės dalies Ø standžiai įsiremia į įspraustinės galinį paviršių.
- Užtikrinamas standus grąžto įtvirtinimas, leidžiantis dirbti maksimaliais pjovimo režimais.
- Mažas spindulinis mušimas, nes bazavimo paviršius nušlifluotas 3 µm.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.

### Paskirtis:

Visų pagal DIN 6595 dalį 1 standartizuotų grąžtų su keičiamomis plokštelėmis tvirtinimui.

### Tinka:

Visiems grąžtams su cilindrinio tvirtinimo kotu pagal DIN 6595, 1 dalis.

### Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309885, užmaunamas raktas Nr. 309893.

## Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	77 mm
Išorinis Ø D	45 mm
Laikiklis	PSC 40 trumpas
Laikiklio norma	ISO 26623-1

Vidinis aušinimas	taip
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė