

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 20/12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250024 20/12
GTIN	4045197650139
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Atraminė plokštelė	259031 2
Plokštelės dydis	12 mm
Svirtis	259015 2
Koto dydis	20 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CN..1204..
Laikiklio ISO kodas	PCSNR/L 2020K12
Spyruoklių rinkinys	259044 2
Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm
Galvutės ilgis L ₁	28 mm
Spyruoklinių kaiščių rinkinys	259047 2
Svirties varžtas	259018 2
Bendras ilgis L	125 mm
Serija	QuickTurn
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	ne

Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Svirtis Tipas 2	259015 2
Atraminė plokštelė Tipas 2	259031 2
Svirties varžtas Tipas 2	259018 2
Spyruoklių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259044 2
Spyruoklių kaiščių rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259047 2