

DYMO**Juostinė spausdintuvo kasetė su poliesteriu W****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	085539 W
GTIN	3026980930967
Produktų klasė	08Q

Aprašymas**Modelis:**

D1 spausdinimo juostos buvo specialiai sukurtos „LabelManager™“ ir „LabelWriter™ Duo“ ženklinimo prietaisams, pasižyminčios našumu bei įvairove, kurių reikia daugeliui ženklinimo užduočių. Jie prilimpa prie beveik visų švarių, lygių paviršių, įskaitant plastiką, popierių, metalą, medieną ir stiklą, ir turi lengvai nuimamą galinę dalį lengvam priklijavimui. D1 spausdinimo juostos yra universalios, patvarios, plataus pločio ir spalvų asortimento, todėl galite lengvai organizuoti darbą namuose ir biure.

Tiekimo sudėtis:

10 × juostinių kasečių 9 mm × 7 mm su poliesteriu.

Techninis aprašymas

Darbinė temperatūra	-18 - 90 °C
Dėžės turinys	10 vnt,
Spausdintuvo juostelės plotis	9 mm
Juostos spalva	baltas
Etiketės spalva	baltas
šrifto spalva	juoda

Spausdintuvo juostelės ilgis	7 m
Juostos medžiaga	Poliesteris
Produkto rūšis	Spausdintuvo kasetė