

 KOMET**KOMET® keičiama plokštelė, BK7710, Pavadinimas, tipas W83: 13-210****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236554 13-210
GTIN	4047109085572
Produktų klasė	24Q

**Aprašymas****Modelis:**

Paviršius nušlifluotas, suapvalinta pjovimo briauna su suformuotu drožlialaužiu.

**Pastaba:**

**Rekomenduojami apdirbimo režimai nurodyti pagal KUB Quatron® 235500 – 235505.**

**Nenaudoti ant vidinių pjovimo briaunų!**

Tipas: Al

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: SOEX 050204

Pastūma f plienui < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,12 mm/aps,

**Techninis aprašymas**

Pavadinimas	13-210
Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,12 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SOEX 050204
Serija	KUB Quatron®
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Kietlydinys	BK7710
Tipas	Al
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Gręžimas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	600 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	300 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	250 m/min	N
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	80 m/min	S
CuZn	tinka	300 m/min	N
Grafitas, GFK / CFK	ribotai tinka	150 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		