

**KOMET® keičiama plokštelė, BK6115, Pavadinimas, tipas W83: 44-000****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236560 44-000
GTIN	4047109074453
Produktų klasė	24Q

Aprašymas**Modelis:**

Paviršius nušlifluotas, suapvalinta pjovimo briauna su suformuotu drožlialaužiu.

Pastaba:

Rekomenduojami apdirbimo režimai nurodyti pagal KUB Quatron® 235500 – 235505.

Nenaudoti ant vidinių pjovimo briaunų!

Tipas: Ketus (G)

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: SOEX 120508

Pastūma f plienui < 900 N/mm²: 0,25 mm/aps,

Techninis aprašymas

Pavadinimas	44-000
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,25 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	SOEX 120508
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Kietlydinys	BK6115

Tipas	Ketus (G)
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Gręžimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	160 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	130 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	60 m/min	H
Ketus (G)	tinka	200 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		