

Garant
Laikiklis 90°, cilindrinis su vidiniu aušinimu trumpas, Tipas: 10

Užsakymo data

Užsakymo numeris	239740 10
GTIN	4045197596208
Produktų klasė	23A

Aprašymas
Modelis:

CNC staklėms pritaikytas modelis šlifuoju cilindrinio koto maksimaliai tiksliam užspaudimui **hidraulinėse** arba **labai tiksliose įspraustinėse**.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į laikiklio dydį ir plėtimo galvutes. Daugiau laikiklių Nr. 210550 – 210582 ir Nr. 212000.

Kotas: DIN 6535 HA su h6

tinka kiaurosioms kiaurymėms \varnothing : 10 - 12,7 mm

tinka aklinajai kiaurymei, kurios \varnothing : 14 - 16,2 mm

Bendras ilgis L: 90 mm

Naudingasis ilgis L_1 : 35 mm

Koto $\varnothing D_5h6$: 16 mm

rekomenduojamas užveržimo momentas: 5 Nm

Techninis aprašymas

tinka aklinajai kiaurymei, kurios \varnothing	14 - 16,2 mm
Koto $\varnothing D_5h6$	16 mm
tinka kiaurosioms kiaurymėms \varnothing	10 - 12,7 mm
Naudingasis ilgis L_1	35 mm
rekomenduojamas užveržimo momentas	5 Nm
Bendras ilgis L	90 mm
Serija	TopCut

Vidinis aušinimas	taip
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Produkto rūšis	Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis