

Garant
Laikiklis 90°, cilindrinis su vidiniu aušinimu trumpas, Tipas: 12

Užsakymo data

Užsakymo numeris	239740 12
GTIN	4045197596215
Produktų klasė	23A

Aprašymas
Modelis:

CNC staklėms pritaikytas modelis šlifuoju cilindrinio koto maksimaliai tiksliam užspaudimui **hidraulinėse** arba **labai tiksliose įspraustinėse**.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į laikiklio dydį ir plėtimo galvutes. Daugiau laikiklių Nr. 210550 – 210582 ir Nr. 212000.

Kotas: DIN 6535 HA su h6

tinka kiaurosioms kiaurymėms \varnothing : 12,71 - 17,2 mm

tinka aklinajai kiaurymei, kurios \varnothing : 16,21 - 21,2 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Naudingasis ilgis L₁: 47 mm

Koto \varnothing D₅h6: 16 mm

rekomenduojamas užveržimo momentas: 10 Nm

Techninis aprašymas

Naudingasis ilgis L ₁	47 mm
Koto \varnothing D ₅ h6	16 mm
tinka kiaurosioms kiaurymėms \varnothing	12,71 - 17,2 mm
tinka aklinajai kiaurymei, kurios \varnothing	16,21 - 21,2 mm
rekomenduojamas užveržimo momentas	10 Nm
Bendras ilgis L	100 mm
Serija	TopCut

Vidinis aušinimas	taip
Kotas	DIN 6535 HA su h6
Produkto rūšis	Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis