



## Plokštieji magnetai su sriegiu, rinkinyje 2 vnt., Neodimis, Ø: 22mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	085937 22
GTIN	4069515000000
Produktų klasė	08Q

### Aprašymas

#### Modelis:

- Ekranuotas plokščiasis magnetas su 3 – 6 kartus stipresne sukibimo jėga lyginant su ferito magnetais.
- Dėl guminės dangos tampa dar atsparesnis korozijai ir dar geriau apsaugomas paviršius.
- Guminė danga padidina šonines sukibimo jėgas.
- Magneto šerdis iš neodimio.

#### Paskirtis:

Dažytiems paviršiams, nesibraižo ir neslysta.

### Techninis aprašymas

Sriegis	M4
Aukštis su sriegiu	12,5 mm
Ø	22 mm
Nominalioji sukibimo jėga	50 N
Paviršiaus medžiaga	gumuotas
Aukštis	6 mm
Magnetinės šerdies medžiaga	Neodimis

Produkto rūšis

Plokščias magnetas