



**Plokštieji magnetai, rinkinyje 2 vnt., su sriegio įvore, Neodimis, Ø: 22mm**



**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	085938 22
GTIN	4069515000048
Produktų klasė	08Q

**Aprašymas**

**Modelis:**

- Ekranuotas plokščiasis magnetas su 3 – 6 kartus stipresne sukibimo jėga lyginant su ferito magnetais.
- Dėl guminės dangos tampa dar atsparesnis korozijai ir dar geriau apsaugomas paviršius.
- Guminė danga padidina šonines sukibimo jėgas.
- Magneto šerdis iš neodimio.

**Paskirtis:**

Dažytiems paviršiams, nesibraižo ir neslysta.

**Pastaba:**

Įsukamas kablys su išoriniu sriegiu Nr. 085921.

**Techninis aprašymas**

Nominalioji sukibimo jėga	50 N
Paviršiaus medžiaga	gumuotas
Aukštis su sriegiu	11 mm
Sriegio įvorė	taip
Aukštis	6 mm
Ø	22 mm

Sriegis	M4
Magnetinės šerdies medžiaga	Neodimis
Produkto rūšis	Plokščias magnetas

**Tinkami produktai**

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/085938-22>