



Plokštieji magnetai, rinkinyje 2 vnt., su sriegio įvare plokščia, Neodimis, Ø: 22mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	085939 22
GTIN	4069515000079
Produktų klasė	08Q

Aprašymas

Modelis:

- Ekranuotas plokščiasis magnetas su 3 – 6 kartus stipresne sukibimo jėga lyginant su ferito magnetais.
- Dėl guminės dangos tampa dar atsparesnis korozijai ir dar geriau apsaugomas paviršius.
- Guminė danga padidina šonines sukibimo jėgas.
- Magneto šerdis iš neodimio.

Paskirtis:

Dažytiems paviršiams, nesibraižo ir neslysta.

Pastaba:

Įsukamas kablys su išoriniu sriegiu Nr. 085921.

Techninis aprašymas

Aukštis su sriegiu	6 mm
Aukštis	6 mm
Nominalioji sukibimo jėga	50 N
Sriegis	M4
Magnetinės šerdies medžiaga	Neodimis

Produkto rūšis

Plokščias magnetas

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/085939-22>
