



Plokštieji magnetai, rinkinyje 2 vnt., su sriegio įvore plokščia, Neodimis, Ø: 88mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	085939 88
GTIN	4069515000109
Produktų klasė	08Q

Aprašymas

Modelis:

- Ekranuotas plokščiasis magnetas su 3 – 6 kartus stipresne sukibimo jėga lyginant su ferito magnetais.
- Dėl guminės dangos tampa dar atsparesnis korozijai ir dar geriau apsaugomas paviršius.
- Guminė danga padidina šonines sukibimo jėgas.
- Magneto šerdis iš neodimio.

Paskirtis:

Dažytiems paviršiams, nesibraižo ir neslysta.

Pastaba:

Įsukamas kablys su išoriniu sriegiu Nr. 085921.

Techninis aprašymas

Aukštis su sriegiu	8,5 mm
Nominalioji sukibimo jėga	420 N
Aukštis	8,5 mm
Sriegis	M8
Magnetinės šerdies medžiaga	Neodimis

Produkto rūšis

Plokščias magnetas