

**Garant****CN. G 120408, Rūšis: HB7215**

### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 250158 HB7215 |
| GTIN             | 4045197661241 |
| Produktų klasė   | 21G           |

### Aprašymas

CN. G 120408 HB7215 Kietlydinys: HB7215

Drožlialaužis: GM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 1 - 5 mmPastūma  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 180 - 300 m/min

### Techninis aprašymas

|   |                      |
|---|----------------------|
| Drožlialaužis                                 | GM                   |
| Pjūvio gylis $a_p$                            | 1 - 5 mm             |
| Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui | 180 - 300 m/min      |
| Kampo spindulys                               | 0,8 mm               |
| Pagrindinis naudojimas                        | K                    |
| Pjovimo sąlygos                               | dažnai pertraukiamas |
| Pastūma $f$                                   | 0,25 - 0,6 mm/aps,   |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Kietlydinys                               | HB7215                            |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka      | rupusis apdirbimas                |
| Ašmenys                                   | HM                                |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | CNMG 120408                       |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius        | 4                                 |
| Tolerancija                               | M                                 |
| Produkto rūšis                            | keičiamosios plokštelės tekinimui |