

**CNMG 120404 Wiper, Rūšis: CA510****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250103 CA510
GTIN	4960664697069
Produktų klasė	25E

**Techninis aprašymas**

Pjūvio gylis $a_p$	0,3 - 1,2 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma f	0,06 - 0,42 mm/aps,
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	180 - 590 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Drožlialaužis	WP
Kietlydinys	CA510
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnūs apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

---

keičiamosios plokštelės tekinimui