


KOMET Reamax® TS laikiklis Cilindrinis kotas, trumpas, Plėtimo galvutėms, kurių Ø D: 35-41,99mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	239880 35-41,99
GTIN	4047109280144
Produktų klasė	27E

Aprašymas
Tinka:

Plėtimo galvutėms Nr. 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Tiekimo sudėtis:

Laikiklis su užtraukimo varžtu, veržliarakčiu užtraukimo varžtam ir reguliavimo raktu. Jeigu reikia šešiabriaunio rakto, prašome užsisakyti atskirai.

Vidinis aušinimas: taip

Iškyšos ilgis A: 120 mm

Bendras ilgis L_{viso} : 176 mm

Koto ilgis L_s : 56 mm

Koto Ø D_s h6: 25 mm

Užtraukimo varžtai Nr. 239900.: 5

Veržliaraktis Nr. 239901: SW10

Techninis aprašymas

Užtraukimo varžtai Nr. 239900.	5
Koto ilgis L_s	56 mm
Operacinis raktas Nr. 239902	SW3 (6Nm)
Iškyšos ilgis A	120 mm
Bendras ilgis L_{viso}	176 mm
Veržliaraktis Nr. 239901	SW10
plėtimo galvutėms, kurių Ø D	35 - 41,99 mm

Koto Ø D, h6	25 mm
Koto tipas	trumpas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Phillips antgalis

Priedai

Užtraukimo varžtas, sandarus Tipas 5	239900 5
Raktas tvirtinimo varžtam Pavara SW10	239901 SW10