

Garant**GARANT Master Mute pereinamosios įvorės Master Mute, Koto Ø DS / Užspaudimo Ø D1: 40/6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319431 40/6
GTIN	4069515000635
Produktų klasė	31V

Aprašymas**Modelis:**

Tinka visų rūšių ištekimo laikikliams. Optimaliai tinka derinti su vibraciją slopinančiais ištekimo laikikliais, kaip pvz., GARANT Master Mute, o taip pat ir naudojant kitus ištekimo peilius (pvz., kietmetalo ištekimo laikikliai).

Privalumai:

Modelyje su įpjova pereinamoji įvorė 100% apjuosia ištekimo laikiklį, o tai reiškia, kad sumažinama vibracija. Paprastas ir greitas ištekimo laikiklio lygiavimas naudojant rutulį arba varžtą.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu Ø sumažinimui.

Techninis aprašymas

l_2	5 mm
Koto Ø D _s	40 mm
Užspaudimo Ø D ₁	6 mm
Bendras ilgis L	75 mm
Ø D	44 mm
Produkto rūšis	Pereinamoji įvorė

Virpesiai

slopinantis vibracijas