

Garant GRIDLINE

Perforuota vertikalios spintos sienelė plotis 30G su varstomomis durimis iš ištinio lakšto, Aukštis: 2000mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	942141 2000
GTIN	4069515001069
Produktų klasė	9GI

Aprašymas

Modelis:

Vertikalios spintos su perforuotomis sienelėmis su varstomomis durimis, durys iš vidaus pastiprintos ir uždaromos naudojant 2K Haptoprene rankeną su cilindrine spyna. Su vertikaliais ištraukiamais elementais, kiaurymės 9×9 mm, išdėstytos kas 37 mm GARANT Easyfix kabliams ir laikikliams bei perforuotų sienelių priedams kabinti. Perforuotos sienelės reguliuojamos kas 25 mm. Perforuotos sienelės su teleskopiniais bėgeliais. Kiekvieno ištraukiamo elemento keliamoji galia 80 kg.

Naudingasis abiejų pusių plotas vertikaliai ištraukus $2,2 \text{ m}^2$. **Su atskiru apsauginiu fiksatoriumi.**

Spalva:

Standartiškai korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos RAL 7016, **dažyta milteliniu būdu.**

Pastaba:

Tinkami priedai, pvz.: GARANT easyFix kabliai ir laikikliai, ir t.t. juos rasite 95 skyriuje. Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Techninis aprašymas

Vertikalaus stalčiaus naudingasis aukštis	1692 mm
---	---------

Plotis G	30
Gylis	700 mm
Modelis	Perforuota sienelė vertikaliai spintai
Gylis G	28
Aukštis	2000 mm
Plotis	750 mm
Svoris	146 kg
Vertikalaus ištraukiamo elemento keliamoji galia	80 kg
Vertikalaus stalčiaus naudingasis gylis	656 mm
Vertikalių stalčių skaičius	2
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje	1000 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Durų atidarymo kampas	250 laipsniai
Hoffmann perforuota sienelė	9×9 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Produkto rūšis	Vertikali spinta

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/942141-2000>