

**Kelnės Quality Dress, rugiagėlių mėlynumo, Dydis DE: 50****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

091121 50

GTIN

4014382985592

Produktų klasė

09S

Aprašas**Aprašymas:**

Darbiniai drabužiai **Quality Dress** iš 100 % medvilnės. Medvilnė itin atspari cheminiam ir mechaniniam poveikiui ir karščiui. Natūralią medvilnę malonu dėvėti dėl jos temperatūros reguliavimo savybių ir gero sugėrimo.

Darbinės kelnės.**Aprašas:**

- **Užtrauktukas.**
- **Dvi išorinės, sutvirtintos priekinės kišenės.**
- **Kišenė ant šlaunies.**
- **Išorinė kišenėlė telefonui.**
- **Sutvirtinti keliai.**
- **Kišenė metrui.**

Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis. Galima užsakyti ir kitos spalvos.

Darbinės kelnės, pilkos spalvos Nr. 091112.

Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.

Audinio sudėtis: 100 % medvilnė

Medžiagos svoris/Audinio tankumas: 285 g/m²

Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100

Plovimas: 60 °C spalvotiems skalbiniams

Techninis aprašymas

kelnių užtrauktukas	Užtrauktukas
užtrauktukas ant kojos	tiesus atviras
Medžiaga	Medvilnė
Dydis FR	44
Šoninės kišenės	uždėtas, sustiprintas
unisex dydis	M
Kišenė telefonui	taip
Dydis DE	50
storesnė kelių zona	taip
Kišenių ant šlaunies kiekis	1
Kišenių matuokliui kiekis	1
Šoninių kišenių kiekis	2
Dydis UK	34R
Dydis US	34/32
Dydis IT	44
Serija	QUALITY DRESS
Speciali paslauga	Tekstilės apdaila
Dydis ES	44
Dydis NL	50
Lytis	Vyriškas modelis
Audinio sudėtis	100 % medvilnė
Medžiagos svoris/Audinio tankumas	285 g/m ²
Rūbų standartas	Oeko-Tex Standard 100
Plovimas	60 °C spalvotiems skalbiniams
Spalva	rugiagėlių mėlynumo

Produkto rūšis

Darbinės kelnės