

Garant

BMT ištekimo laikiklis, BMT: 65-72



Užsakymo data

Užsakymo numeris	319888 65-72
GTIN	4069515001472
Produktų klasė	31V

Aprašymas

Modelis:

Vidiniam ir išoriniam aušinimui.

Staklėms pritaikyti tikslūs laikikliai, skirti lanksčiai naudoti bazinėse staklėse su pagrindiniu ar priešpriešiniu sukliu. Kontaktinis ir funkcinis paviršiai nušlifuoti. Puikiai tinka atitinkamoms tekinimo staklėms.

Tinka efektyvioms aušinimo sistemoms, pvz., GARANT eco, taip pat ir kitoms sistemoms.

Optimizuotas išorinis kontūras.

Privalumai:

- **Optimalus konstrukcijos svoris ir geometrija.**
- **Procesų patikimumas dėl aukštos kokybės medžiagų, ilgas tarnavimo laikas.**
- **Juodintas, geriau apsaugo nuo korozijos.**
- **Su apsaugotais rutuliniais purkštukais iki 80 bar.**

Paskirtis:

Vidinis ir išorinis apdirbimas CNC tekinimo staklėmis su BMT revolveriniais įtaisais.

Vidiniam apdirbimui su ištekimo peilio laikikliu arba keičiamos pjovimo plokštelės laikikliu.

Tinka:

CNC tekinimo staklės su BMT revolveriniais įtaisais.

Pastaba:

Kitų dydžių ir matmenų BMT laikiklius galima įsigyti pagal užsakymą.

Techninis aprašymas

x	72 mm
L ₂	70 mm
L ₁	73 mm
L ₃	40 mm
h ₁	96 mm
l ₁	106 mm
Z	77 mm
d _a	40 mm
Produkto rūšis	Peilio laikiklis