



Pro Eco tekimo laikiklis, PWLNL 95°, keičiamosioms pjovimo plokštelėms PW., kairėje



Užsakymo data

Užsakymo numeris	251925 20/08
GTIN	4069515004107
Produktų klasė	22E

Aprašymas

Modelis:

Tikslinis aušinimas ant pjovimo briaunos.

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas po galvute per žarnos jungtį (G1/8 colio įeina į rinkinį).

Techninis aprašymas

Svirtis	259016 1
Plokštelės dydis	8 mm
Svirties varžtas	259019 1
Atraminė plokštelė	259034 3
Tinkamos keičiamos plokštelės	WN.. 0804..
Galvutės ilgis L ₁	32 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Koto dydis	20 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm
Serija	Pro Eco
Laikiklio ISO kodas	PWLNRL 2020K08
Norma	Gamykliniai standartai

Spyruoklinis kaištis	259045 1
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/251925-20/08>