

Garant**Plieninis ištekinimo plokštelių laikiklis A... SSSCR 75°, keičiamosioms pjovimo plokštelėms SC., dešinėje****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260722 16/09
GTIN	4069515004473
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	9 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Darbinės dalies ilgis L_3	11,5 mm
Iškyšos ilgis L_1	48 mm
Norma	DIN 8024
Bendras ilgis L	180 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	SC.. 09T3..
Koto $\varnothing D_s$	16 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{min}$	20 mm
Užspaudimo ilgis L_2	15 mm
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Laikiklio ISO kodas	A16Q SSSCR/L09
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	3×D
Koto forma	Plienas
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis

Išilginis tekinimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekimo laikiklis

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/260722-16/09>