

Garant**Plieninis ištekimo plokštelių laikiklis A... SSSCR 75°, keičiamosioms pjovimo plokštelėms SC., dešinėje****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260722 25/09
GTIN	4069515004497
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Norma	DIN 8024
Koto Ø D _s	25 mm
Bendras ilgis L	200 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	17 mm
Reguliuojamas kampas κ	45 laipsniai
Tinkamos keičiamos plokštelės	SC.. 09T3..
Iškyšos ilgis L ₁	75 mm
Mažiausias pragręžimo Ø D _{min}	32 mm
Laikiklio ISO kodas	A25R SSSCR/L09
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 8
Plokštelės dydis	9 mm
Užspaudimo ilgis L ₂	23 mm
Paskirtis	dešininis
Ištekimo gylis iki	3×D
Koto forma	Plienas
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis

Išilginis tekinimas vidinis

Produkto rūšis

Ištekimo laikiklis

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/260722-25/09>