


CNMG 120404 Rinkinyje 10 vnt., Rūšis: HBX130

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250250 HBX130
GTIN	4045197661500
Produktų klasė	22D

Aprašas

CNMG 120404 Rinkinyje 10 vnt. HBX130 Kietlydinys: HBX130

Drožlialaužis: MM

Pjūvio gylis a_p : 1 - 6 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,55 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 60 - 200 m/min

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,05 - 0,55 mm/aps,
Drožlialaužis	MM
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis a_p	1 - 6 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	60 - 200 m/min
Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas

Kietlydinys	HBX130
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiaus glotnusias apdirbimas
Ašmenys	HM
Serija	Ištekinimo laikiklis
Serija	eco-QT-/ eco tekinimo peiliai
Serija	Tekimo laikiklis
Serija	QuickTurn tekinimo peilis
Serija	Modulinė ištekinimo laikiklio galvutė
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Keičiamųjų plokštelių priskyrimas	neutral.