

magnetoplan®

Verčiama rašymo lenta, magnetinė, lanksčiam aukščio reguliavimui



Užsakymo data

Užsakymo numeris	974541 S
GTIN	4013695041094
Produktų klasė	930

Aprašymas

Modelis:

Verčiamoji lenta su tolygiai reguliuojamo aukščio trikoju (iki 1,75 m) ir prispaudimo juosta su greito atlaisvinimo fiksatoriumi. Magnetinis, dažytas metalinis paviršius. Galima rašyti lentos žymekliais ir sausai nuvalyti. Per visą ilgį atlenkiamas dėklas žymekliams ir priedams laikyti. Tiekiamas iš anksto surinktas, kad būtų galima iš karto naudoti (priedai, pvz., verčiamas popierius į komplektą neįeina).

Spalva:

Astralinis sidabras.

Techninis aprašymas

Tipas	Stacionarus
Ant lentos galima rašyti	taip
Lentos plotis	700 mm
Paviršiaus medžiaga	Metalas
su rašiklių rinkiniu	ne

Prie lentos kimba magnetukai	taip
Surinkimo situacija	Trikojis stovas
reguliuojamo aukščio	taip
Aukštis	1750 mm
Lentos aukštis	1000 mm
Aukščio reguliavimo ribos	0 - 1750 mm
Svoris	6 kg
Yra padėkliukas	taip
Pagrindo gylis	1080 mm
Pagrindo plotis	770 mm
Produkto rūšis	Pastatoma lenta