



ER spyruokliuojanti įvorė su tarpine, ER 40, Nominalusis užveržimo Ø d: 8mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	308993 8
GTIN	4054631126550
Produktų klasė	39Y

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifotos.

Apsauga nuo rūdžių: Visa užspaudimo įvorė dengta FAHRION Protect, taip pat ir vidiniai paviršiai.

Metalinis sandarinimas.

Aprašymas:

Aušinimo skysčio slėgis: Slėgis iki 120 bar.

Privalumai:

Danga padidina spyruokliuojančios įvorės patvarumą, užtikrina nepriekaištingą funkcionavimą ir tikslumą.

Pastaba:

Naudojant vidinio aušinimo **sandarinimą** galima užspausti tik nominalų dydį. **Panašu į** ISO 15488-A.

Techninis aprašymas

Laikiklis	ER 40
Norma	ISO 15488-B
Radialinio mušimo tikslumas	≤5 µm
Tipas	471 E

Duomenų lapai

Išorinis Ø D	40,7 mm
Bendras ilgis L	46 mm
Produkto rūšis	Spyruokliuojanti įvorė