



ER spyruokliuojanti įvorė su tarpine, ER 20, Nominalusis užveržimo Ø d: 5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	308917 5
GTIN	4054631188589
Produktų klasė	39Y

Aprašymas

Modelis:

Užgrūdintos ir nušlifotos.

Apsauga nuo rūdžių: Visa užspaudimo įvorė dengta FAHRION Protect, taip pat ir vidiniai paviršiai.

Metalinis sandarinimas.

Privalumai:

Danga padidina spyruokliuojančios įvorės patvarumą, užtikrina nepriekaištingą funkcionavimą ir tikslumą.

Pastaba:

Naudojant vidinio aušinimo **sandarinimą** galima užspausti tik nominalų dydį. **Panašu į** ISO 15488-A.

Techninis aprašymas

Laikiklis	ER 20
Norma	ISO 15488-A
Radialinio mušimo tikslumas	≤5 µm
Tipas	427 E
Išorinis Ø D	20,7 mm

Duomenų lapai

Bendras ilgis L	31,5 mm
Produkto rūšis	Spyruokliuojanti įvorė