

 KOMET**KOMET® rupiojo apdirbimo peilis Forma g, Tipas: B05L****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 240074 B05L |
| GTIN | 4047109017795 |
| Produktų klasė | 24H |

Aprašymas**Modelis:**

Mikroskopu patikrintas, tikslus pjovimo briaunos profilis. Ekonomiškai naudinga, nes galima daug kartų pergalėti.

Dydžiai su papildoma raide **L = prailgintas kotas.**

Įrankio medžiaga:

HSS/Co10 – sunkiai apdirbamoms medžiagoms.

Pastaba:

Tinkamus laikiklius žr. Nr. 240070 ir Nr. 240072.

Ašmenys: HSS Co 10

Ištekinimo gylis: 80 mm

kiaurymėms, kurių Ø nuo: 12 mm

Bendras ilgis: 125 mm

Koto Ø: 8 mm

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------|-----------|
| Tipas | B05L |
| Bendras ilgis | 125 mm |
| Ištekinimo gylis | 80 mm |
| kiaurymėms, kurių Ø nuo | 12 mm |
| Koto Ø | 8 mm |
| Ašmenys | HSS Co 10 |
| Produkto rūšis | Tekinimas |

