



## Spindulinė keič. plokštelė 12° HSS-Co5, H7, Spindulys: R1,5mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	240030 R1,5
GTIN	2050001099389
Produktų klasė	29W

### Aprašymas

#### Modelis:

Iš visų pusių šlifluotos ir turi po 4 vienodus spindulius. Pjovimo briaunos užgalastos, su drožlialaužiu – geriausiai pjauna visu spinduliu.

**Priekinis kampas 12°** tinka įvairiems darbams.

#### Paskirtis:

Išorinių spindulių suformavimui ant detalių briaunų.

### Techninis aprašymas

Spindulys R <sub>1</sub>	R1,5
Ašmenys	HSS Co 5
Produkto rūšis	Tekinimas