

**LED akumulatorinė patikros lempa, Tipas: 260****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	081449 260
GTIN	4069515008563
Produktų klasė	02A

Aprašymas**Modelis:**

Tvirtas, plonas LED akumulatorinis kišeninis prožektorius guminiu paviršiumi, su magnetu tvirtinti ir papildomais LED ant prožektoriaus galvutės. 3 skirtingi apšvietimo nustatymai (taškinis, šviesus, pritemdymas). Įkraunama per mikro USB-C sąsają. Idealiai tinka kaip patikros šviestuvas siaurose erdvėse.

Techninis aprašymas

Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
IP apsaugos klasė	IP 42
Šviesos srautas	400 lm
Akumuliatorių kiekis	1
Bendras ilgis	260 mm
Svoris	94 g
Švietimo trukmė	3 - 20 h

Duomenų lapai

Šviesos srautas, 2 lygis	40 lm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Darbinis šviestuvas