

**Terminis grąžtas, standartinis (su iškyša) Uni, Sriegis: M8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	080751 M8
GTIN	4069515008648
Produktų klasė	BAW

**Aprašymas****Modelis:**

Aklinųjų kiaurymių plonasienėse medžiagose sukūrimas per labai trumpą laiką naudojant trinties šilumą. Galima naudoti CNC, NC ir vertikaliuose gręžimo staklėse.

Standartinis arba ilgas; su iškyša arba be iškyšos.

Terminis grąžtas, standartinis (su iškyša).

**Paskirtis:**

Tinka plienui, nerūdijančiam plienui, aliuminiui, variui, žalvariui.

**Tinka:**

HOLEX ER spyruokliuojanti įvorė Nr. 308964.

ER užveržimo raktas Nr. 309680.

HOLEX valcuojantis sriegiklis Nr. 139130 arba Nr. 139180.

**Techninis aprašymas**

rekomenduojamas sūkių skaičius	2300 min <sup>-1</sup>
Kiaurymės Ø	7,3 mm
medžiagos storis	0,7 - 2,5 mm

## Duomenų lapai

Koto Ø	8 mm
rekomenduojama galia	1,5 kW
Produkto rūšis	Terminis grąžtas