



## Terminis grąžtas, standartinis (su iškyša), ilgas Inox, Sriegis: M10



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	080755 M10
GTIN	4069515008853
Produktų klasė	BAW

### Aprašymas

#### Modelis:

Aklinųjų kiaurymių plonasienėse medžiagose sukūrimas per labai trumpą laiką naudojant trinties šilumą. Galima naudoti CNC, NC ir vertikaliose gręžimo staklėse.

Terminis grąžtas, standartinis (su iškyša).

Standartinis arba ilgas; su iškyša arba be iškyšos.

#### Paskirtis:

Tinka plienui, nerūdijančiam plienui, aliuminiui, variui, žalvariui.

#### Tinka:

HOLEX ER spyruokliuojanti įvorė Nr. 308964.

ER užveržimo raktas Nr. 309680.

HOLEX valcuojantis sriegiklis Nr. 139130 arba Nr. 139180.

### Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	9,2 mm
Koto Ø	10 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius	2100 min <sup>-1</sup>

## Duomenų lapai

rekomenduojama galia	1,7 kW
medžiagos storis	0,7 - 4 mm
Produkto rūšis	Terminis grąžtas