

Garant**Įrankio laikiklis ašinis, 1-gubas, dešininis, PSC 63, Laikiklio kvadratum: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	318861 25
GTIN	4069515009034
Produktų klasė	31G

Aprašymas**Modelis:**

Su reguliuojamu aušinimo purkštuku su vidiniu sriegiu.

GARANT - optimalų patvarumą, geresnės kokybės paviršių, saugesnį darbą ir didesnę produktyvumą užtikrina GARANT Eco.

Paskirtis:

Tekinimo peilių su keturbriauniais ISO kotais tvirtinimui.

Naudojimui tekinimo ir frezavimo staklėse.

Pastaba:

PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą.

Techninis aprašymas

P	25 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	130 mm
Užveržiamas ilgis L ₁	88 mm
laikiklio kvadratum	25 mm
Išorinis Ø D	78 mm
Laikiklis	PSC 63
Laikiklio norma	ISO 26623-2
Vidinis aušinimas	taip

Duomenų lapai

Produkto rūšis

Įrankio laikiklis