



Spindulinė keič. plokštelė 12° HSS-Co5, H7, Spindulys: R4mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 240030 R4 |
| GTIN | 2050001099426 |
| Produktų klasė | 29W |

Aprašymas

Modelis:

Iš visų pusių šlifluotos ir turi po 4 vienodus spindulius. Pjovimo briaunos užgalastos, su drožlialaužiu – geriausiai pjauna visu spinduliu.

Priekinis kampas 12° tinka įvairiems darbams.

Paskirtis:

Išorinių spindulių suformavimui ant detalių briaunų.

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------|-----------|
| Spindulys R ₁ | R4 |
| Ašmenys | HSS Co 5 |
| Produkto rūšis | Tekinimas |