



Darbinė platforma XL Step, pasiekama iš abiejų pusių, Pakopų skaičius su platforma: 2X3



Užsakymo data

Užsakymo numeris	966151 2X3
GTIN	4003866414109
Produktų klasė	96Z

Aprašymas

Modelis:

Tvirta, sulankstoma darbo platforma, prieinama iš abiejų pusių, su didele platforma ir dilimui atspariais anoduotais stulpeliais. Ypač gilios pakopos (92 mm), kad būtų patogiu ir saugu stovėti. Optimalus stabilumas pasiekiamas dėl abipusės, tvirtos jungties su slėgio sustiprinimu. Didelio ploto kopėčios, pagamintos iš 2 komponentų plastiko, taip pat tinka dirbti ant grotelių.

Standartas:

DIN EN 14183.

Techninis aprašymas

Pakopų skaičius su platforma	2x3
Laiptelis	pakopa
Juostelė ties keliais	ne
su turėklais ant platformos	ne
Darbinis aukštis apie	2,74 m

Ratukai	ne
Medžiaga	Anoduotas aliuminis
Turėklai	ne
Platformos aukštis be turėklų	0,74 m
Lipimo įrangos keliamoji galia	150 kg
Platformos gylis	300 mm
apatinis išorinis plotis	0,88 m
reguliuojamo aukščio	ne
Prieinamumas	iš abiejų pusių
Skersinio/pakopos gylis	92 mm
Platformos plotis	600 mm
Svoris	7,4 kg
Produkto rūšis	Darbinė pakyla