

Garant**Tekinimo plokštelių laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 16/12mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 260006 16/12 |
| GTIN | 4045197651655 |
| Produktų klasė | 21T |

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Laikiklio ISO kodas | SCLCR/L 1616H12 |
| Darbinės dalies ilgis L ₄ | 20 mm |
| Varžtas atraminei plokštei | 269013 5 |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | CC.. 1204.. |
| Plokštelės dydis | 12 mm |
| Atraminė plokštelė | 269005 6 |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 20 |
| Koto dydis | 16 mm |
| Galvutės ilgis L ₁ | 20 mm |
| Bendras ilgis L | 100 mm |
| Serija | QuickTurn |
| Norma | DIN ISO 5610 |
| Paskirtis | dešininis |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Reguliuojamas kampas κ | 95 laipsniai |
| Paskirtis | Apdaila |

| | |
|----------------|---|
| Paskirtis | Išilginis tekimas, išorinis |
| Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte |

Priedai

| | |
|---|-------------|
| Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15 | 674248 TX15 |
| Varžtas atraminei plokštei Tipas 5 | 269013 5 |
| Atraminė plokštelė Tipas 6 | 269005 6 |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 20 | 269028 20 |
| Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm | 659957 500 |