


CNMG 120416, Rūšis: CA510

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250373 CA510
GTIN	4960664696970
Produktų klasė	25E

Aprašymas

CNMG 120416 CA510 Kietlydinys: CA510

Drožlialaužis: PH

Pjūvio gylis a_p : 1 - 10 mm

Pastūma f : 0,25 - 0,8 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 80 - 450 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	1,6 mm
Pjūvio gylis a_p	1 - 10 mm
Drožlialaužis	PH
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,25 - 0,8 mm/aps,
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 450 m/min
Pagrindinis naudojimas	P
Kietlydinys	CA510

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120416
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui