

**KOMET® vidinio sriegio peilis, dešininis sriegis Forma 55° (Whitworth), Tipas: B04****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 240088 B04    |
| GTIN             | 4047109017115 |
| Produktų klasė   | 24H           |

**Aprašymas****Modelis:**

Mikroskopu patikrintas, tikslus pjovimo briaunos profilis. Ekonomiškai naudinga, nes galima daug kartų pergalėti.

Dydžiai su papildoma raide **L = prailgintas kotas.**

**Įrankio medžiaga:**

**HSS/Co10** – sunkiai apdirbamoms medžiagoms.

**Pastaba:**

**Tinkamus laikiklius žr. Nr. 240070 ir Nr. 240072.**

**Techninis aprašymas**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Tipas                   | B04                   |
| Bendras ilgis           | 75 mm                 |
| Kai žingsnis            | 16–50 Vijų sk./colyje |
| kiaurymėms, kurių Ø nuo | 9 mm                  |
| Ištekinimo gylis        | 45 mm                 |
| Koto Ø                  | 8 mm                  |
| Ašmenys                 | HSS Co 10             |
| Produkto rūšis          | Tekinimas             |

