

**CNMG 160612, Rūšis: CA510****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	250377 CA510
GTIN	4960664697182
Produktų klasė	25E

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,28 - 0,88 mm/aps,
Drožlialaužis	PH
Kampo spindulys	1,2 mm
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	1 - 10 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	80 - 450 m/min
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	CA510
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 160612
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4

Produkto rūšis

keičiamosios plokštelės tekinimui