

**KOMET® vidinio sriegio peilis, dešininis sriegis Forma 60° (metrinis), Tipas: B06****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	240084 B06
GTIN	4047109017054
Produktų klasė	24H

**Aprašymas****Modelis:**

Mikroskopu patikrintas, tikslus pjovimo briaunos profilis. Ekonomiškai naudinga, nes galima daug kartų pergalėti.

Dydžiai su papildoma raide **L = prailgintas kotas.**

**Įrankio medžiaga:**

**HSS/Co10** – sunkiai apdirbamoms medžiagoms.

**Pastaba:**

**Tinkamus laikiklius žr. Nr. 240070 ir Nr. 240072.**

**Techninis aprašymas**

žiaurymėms, kurių Ø nuo	14 mm
Tipas	B06
Ištekimo gylis	60 mm
Bendras ilgis	95 mm
kai žingsnis iki	3 mm
Koto Ø	10 mm
Ašmenys	HSS Co 10
Produkto rūšis	Tekinimas

