

Garant
Ištekinimo plokštelių laikiklis HM, dešininis, Koto \varnothing / plokštelių dydžiai: 8/06mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	260016 8/06
GTIN	4045197651808
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Laikiklio ISO kodas	E08K SCLCR/L06
Darbinės dalies ilgis L_3	5 mm
Plokštelės dydis	6 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Galvutės ilgis L_1	10 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{min}$	10 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Užspaudimo ilgis L_2	7,6 mm
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai
Koto $\varnothing D_s$	8 mm
Norma	DIN 8024
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	8xD
Ašmenys	HM
Vidinis aušinimas	taip

Paskirtis	Išilginis tekinimas vidinis
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis

Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX8	674248 TX8
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 7	269028 7
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500